

**Hiomanauha Cubitron™II 784F, 150×2000 mm, Rakeisuus: 180****Tilaustiedot**

Tilausnumero	558513 180
GTIN	2050001948977
Tuoteluokka	53S

Kuvaus**Malli:**

Cubitron™ II -hiomanauha 784F, jossa on tarkkuusmuotoiltu keraaminen hiomarae ja alumiinioksidi kestäväällä YF-polyesterialustalla (P36 – P80) tai puolijoustavalla XF-polyesterialustalla (P120 – P180). **Taloudelliseen käyttöön vaativissa hiontatehtävissä kiinteillä hiomakoneilla.** Viileä hionta hioma-aineen avulla.

Huomautus:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilaukset. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinoitinkoneisiin alkaen numerosta 568526.

Tekninen kuvaus

Sarja	Cubitron™II 784F
Hioma-aine	- keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

Hiomanauhan leveys	150 mm
Hiomanauhan pituus	2000 mm
Tuotenimen määräite	150×2000 mm
Tuotetyyppi	Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin	35-40 m/s	
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	sopii rajoituksin	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
CuZn	sopii rajoituksin	35-45 m/s	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		