



## Poraistukka, jossa säteittäislukitus Metallirakenne, Tyyppi: 13-3/8



### Tilaustiedot

Tilausnumero	342207 13-3/8
GTIN	4045197966018
Tuoteluokka	32W

### Kuvaus

#### Malli:

- Avaimeton poraistukka, jossa automaattinen säteittäislukitus. Lisälukitukset eivät ole tarpeen (erityisesti iskuporauksessa).
- Erittäin ergonominen, helppo käyttää, kuusikulma-apuvääntökanta.
- Hyvä pyörintätarkkuus.
- Lämpiporattu malli kumpaankin pyörimissuuntaan (kierre M5 tai M6).

Kiinnityspintojen erikoisrakenne vähentää kulumista.

Kiinnitysalue: 1,5 - 13 mm

Ulko-Ø: 43,1 mm

Poranpään pituus avattu: 63 mm

Pituus suljettu: 74 mm

Sovitin: 3/8–24 tuuma

suurin koneteho: 1100 W

### Tekninen kuvaus

tyyppi	13-3/8
Kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Poranpään pituus avattu	63 mm
suurin koneteho	1100 W

Pituus suljettu	74 mm
Ulko-Ø	43,1 mm
Sovitin	3/8–24 tuuma
Säteislukitus	kyllä
Tuotetyyppi	Poraistukka, avaimeton