

**KOMET Unisix® -kääntöterä, BK7935, merkintä tyyppi W28: 24-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216910 24-010
GTIN	2050002046702
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

Kääntöteränupotin nro 216660.

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Nirkon säde: 0,4 mm

Tekninen kuvaus

merkintä	24-010
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
tyyppi	W28
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	BK7935
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		