

**Garant****Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 37mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 116340 37     |
| GTIN         | 4045197030931 |
| Tuoteluokka  | 11C           |

**Kuvaus****Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

**Huippulaatuinen suurtehokierukkapora.**

Teräosa  $\leq \varnothing 26,5$  mm hiottu umpiaineesta,  $> \varnothing 26,5$  mm jyrskyty. Sen ansiosta hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta  $\varnothing 40$  mm saakka.

Teräväkärkinen muoto A.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

**Huomautus:**

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

|   |                |
|---|----------------|
| Lastu-urien pituus $L_c$                      | 195 mm         |
| Terien lkm Z                                  | 2              |
| Syöttö f teräksessä $< 750$ N/mm <sup>2</sup> | 0,25 mm/kierr, |
| Nimellis- $\varnothing D_c$                   | 37 mm          |
| Toleranssi, nimellis- $\varnothing$           | h8             |
| Kokonaispituus L                              | 344 mm         |
| Morsekartio MK koko                           | 4              |
| Standardi                                     | DIN 345        |
| suositeltu suurin porausvyvyys $L_2$          | 139,5 mm       |

|               |                |
|---------------|----------------|
| Kärkikulma    | 118 astetta    |
| Varsi         | Morsekartio    |
| Pinnoitus     | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS            |
| tyyppi        | N              |
| Nousukulma    | 20-30 astetta  |
| Sisäjähdytys  | ei             |
| Värirengas    | ilman          |
| Tuotetyyppi   | Kierukkapora   |

## Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 45 m/min       | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 40 m/min       | P         |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 30 m/min       | P         |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 25 m/min       | P         |
| GG(G)                         | soveltuu          | 25 m/min       | K         |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| märkä enintään                | soveltuu          |                |           |