



Kokoteräs-ruuvipuristin, Leukaväli: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860500 100
GTIN	4008158033778
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Helposti kiertyvä teräsruuvi, mustatut trapetsikierteet.

Liikkuva, ilman työkalua vaihdettava puristuskiekko alkaen koosta 160. Kiinnitysvoima enintään 6000 N.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	15×6 mm
Leukaväli	100 mm
Ulottuma	60 mm
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Paininpääsarja8 osaa Paininlevyn Ø 23 mm

860115 23