

Garant**Profiilituenpidin nelikulmaisille terille Ø DS 25 mm, Nelikulma: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290332 19
GTIN	4045197965394
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	18,975 mm
Keskisiirto L ₃	10,25 mm
Hyötypituus L ₁	89 mm
Ruuvi	290399 3
soveltuu nelikulmalle	19 - 27 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D ₁	18 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

