

Garant**Profiilituenpidin nelikulmaisille terille Ø DS 25 mm, Nelikulma: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290332 8
GTIN	4045197965356
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	4 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	8 mm
Ruuvi	290399 1
Hyötypituus L_1	30 mm
soveltuu nelikulmalle	8 - 10 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D_1	8 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L_s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

