

Garant**Profiili-iskunpidin kuusikulmaisille leikkuuterille Ø DS 25 mm, Kuusikulma: 9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290342 9
GTIN	4045197965608
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	8,5 mm
Hyötypituus L_1	30 mm
Keskisiirto L_3	4,5 mm
Ruuvi	290399 1
soveltuu kuusikulmalle	9 - 11 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D_1	8 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L_s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profilityöstön työkalu

