

Garant**Profiili-iskunpidin kuusikulmaisille leikkuuterille Ø DS 25 mm, Kuusikulma: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290342 17
GTIN	4045197965622
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	16 mm
Keskisiirto L ₃	8,5 mm
Ruuvi	290399 2
Hyötypituus L ₁	56 mm
soveltuu kuusikulmalle	17 - 28 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D ₁	15 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profilityöstön työkalu

