

Garant**Profiiliterä Kuusikulma, TiN, Kuusikulma: 17mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290346 17
GTIN	4045197965738
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

TiN-pinnoite.

Soveltuu jälkihiontaan.

Sopii:

Profiilituenpidin nro 290340 – 290344.

Huomautus:

- Profiiliteriä voidaan käyttää neli- tai kuusikulmaisille kohteille (katso tuotetaulukko).
- Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Huomautus mainosteksti:

- Profiiliteriä voidaan käyttää neli- tai kuusikulmaisille kohteille (katso tuotetaulukko).
- Reikä-Ø nelikulma = haluttu avainkoko × koko 1,05. Reikä-Ø nelikulma = haluttu avainkoko × koko 1,02.

Tekninen kuvaus

soveltuu kuusikulmalle	17 - 28 mm
Lastuava aine	HSS

Suurin avainkoko	28 mm
minimaalinen avainväli	17 mm
profiili	Kuusikulma
Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	soveltuu		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		