

Garant**Profiili-iskunpidin kuusikulmaisille leikkuuterille Ø DS 25 mm, Kuusikulma: 28mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290342 28
GTIN	4045197965639
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	14 mm
Ruuvi	290399 3
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	26,5 mm
Hyötypituus L ₁	89 mm
soveltuu kuusikulmalle	28 - 37 mm
Varren Ø	25 mm
Teränpidin-Ø D ₁	25 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profilityöstön työkalu

