

**Garant****Profiili-iskunpidin kuusikulmaisille leikkuuterille Ø DS 32 mm, Kuusikulma: 37mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290344 37
GTIN	4045197965691
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

**Tekninen kuvaus**

Hyötypituus L <sub>1</sub>	126 mm
Ruuvi	290399 3
Keskisiirto L <sub>3</sub>	19,5 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	37 mm
soveltuu kuusikulmalle	37 - 45 mm
Varren Ø	32 mm
Teränpidin-Ø D <sub>1</sub>	35 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L <sub>s</sub>	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profilityöstön työkalu

