



Umpinainen kuulosuojain Howard Leight™ Sync®, Tyyppi: SYNC



Tilaustiedot

Tilausnumero	097790 SYNC
GTIN	7312550345108
Tuoteluokka	09A

Kuvaus

Malli:

Passiivinen umpikuulosuojain on liitettävissä Bluetooth®-yhteyden avulla matkapuhelimeen. Mikrofonissa tuulensuoja selkeää puheen kuuluvuutta varten meluisassa ympäristössä, mahdollistaa **puhelut matkapuhelimella**. Tulevat puhelut voidaan ottaa vastaan ja lopettaa helposti napinpainalluksella. Lisäksi umpikuulosuojaimen voidaan siirtää **Bluetooth®-yhteyden kautta kaikki matkapuhelimen audiosisällöt**. 3,5 mm:n jakki tarjoaa toisen mahdollisuuden matkapuhelimen kytkemistä varten. Äänenvoimakkuutta voi säätää kierto- ja värilliset LED-valot ilmaisevat eri säätöjen tilan. Sisäänrakennettu li-ioniakku kestää käytössä yli 16 tuntia ja on ladattavissa USB-kaapelin kautta. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB). Yhdistää kuulosuojaimen, kuulokkeet ja mikrofonin.

Käyttö:

Viestintään meluisissa, vaativissa työympäristöissä.

Standardi:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Toimituksen sisältö:

Mukana latauslaite, jossa on USB-liitäntä ja 3,5 mm:n jakkikaapeli,
SNR-arvo (vaimennusarvo): 32 dB(A)
Käyttöaika: 16 h
Paino: 309 g

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	SYNC
Sarja	Howard Leight™ Sync®
SNR-arvo (vaimennusarvo)	32 dB(A)
Käyttöaika	16 h
Paino	309 g
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Standardi	EN 352-6
Standardi	EN 352-1
Standardi	EN 352-8
Tuotetyyppi	Umpinainen kuulosuojain