

Garant**Porraspora HSS/E, pinnoittamaton, Teräosan Ø: 6-30mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118320 6-30
GTIN	4045197966650
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa.

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	100 mm
Varren Ø	10 mm
porausportaiden nousuväli	2 mm
Porrasväli	4 mm
Terän Ø D _c	6 - 30 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		