



Lyöntireikälävistinsarja, Tyyppi: 2-30



Tilaustiedot

Tilausnumero	832011 2-30
GTIN	4049002111792
Tuoteluokka	86C

Kuvaus

Malli:

Luja, **taottu** muoto, kestävä erikoismaalaus, piippu (teräosa) kiiltävä. Sisältä lievästi kartiomainen, jotta leikatut osat irtoavat teräosasta.

Käyttö:

Tarkoitettu kumista, nahasta, huovasta, muovista, korkista, kankaasta tai vastaavasta materiaalista valmistettujen tiivisteiden ja tiivisterenkaiden stanssaamiseen.

Toimituksen sisältö:

À 1 reikämeisti Ø nro 832001: 15 kpl

koot 2–30

(2 mm:n porrastus)

Huomautus:

Stanssattaessa on käytettävä alustana puuta, nahkaa tai vastaavaa materiaalia.

Tekninen kuvaus

Lyöntireikälävistimien lukumäärä	15
Pakkaus	Rullattava tasku
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Ripustusreikälävistin Reiän Ø 6 mm	832001 6
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 2 mm	832001 2
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 10 mm	832001 10
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 28 mm	832001 28
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 24 mm	832001 24
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 14 mm	832001 14
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 12 mm	832001 12
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 30 mm	832001 30
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 26 mm	832001 26
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 8 mm	832001 8
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 20 mm	832001 20
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 18 mm	832001 18
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 4 mm	832001 4
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 16 mm	832001 16
Ripustusreikälävistin Reiän Ø 22 mm	832001 22