



Lyöntireikälävistinsarja, Tyyppi: 2-20R



Tilaustiedot

Tilausnumero	832011 2-20R
GTIN	4049002111785
Tuoteluokka	86C

Kuvaus

Malli:

Luja, **taottu** muoto, kestävä erikoismaalaus, piippu (teräosa) kiiltävä. Sisältä lievästi kartiomainen, jotta leikatut osat irtoavat teräosasta.

Käyttö:

Tarkoitettu kumista, nahasta, huovasta, muovista, korkista, kankaasta tai vastaavasta materiaalista valmistettujen tiivisteiden ja tiivisterenkaiden stanssaamiseen.

Toimituksen sisältö:

À 1 reikämeisti Ø nro 832001: 19 kpl
koot 2-20

(1 mm:n porrastus)

Huomautus:

Stanssattaessa on käytettävä alustana puuta, nahkaa tai vastaavaa materiaalia.

Tekninen kuvaus

Pakkaus	Rullattava tasku
Lyöntireikälävistimien lukumäärä	19
Tuotetyyppi	Lävistin

Tarvikkeet

Ripustusreikälevistin Reiän Ø 19 mm	832001 19
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 15 mm	832001 15
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 9 mm	832001 9
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 16 mm	832001 16
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 4 mm	832001 4
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 20 mm	832001 20
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 17 mm	832001 17
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 6 mm	832001 6
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 10 mm	832001 10
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 12 mm	832001 12
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 7 mm	832001 7
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 14 mm	832001 14
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 5 mm	832001 5
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 8 mm	832001 8
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 13 mm	832001 13
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 11 mm	832001 11
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 2 mm	832001 2
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 3 mm	832001 3
Ripustusreikälevistin Reiän Ø 18 mm	832001 18