



Kokoteräs-vipuholkki, Leukaväli: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860650 300
GTIN	4045197494443
Tuoteluokka	82C

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon puristamiseen suurella puristusvoimalla.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	25×12 mm
Leukaväli	300 mm
Ulottuma	140 mm
Paino	2,31 kg
Tuotetyyppi	Puristin

