



Kokoteräs-vipuholkki, Leukaväli: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860600 160
GTIN	4008158034331
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.
Enimmäiskiristysvoima 8500 N.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon **puristamiseen suurella puristusvoimalla.**

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	17,5×6,8 mm
Ulottuma	80 mm
Leukaväli	160 mm
Paino	0,65 kg
Tuotetyyppi	Puristin

