

3M Roloc™**Hiomalaikka 787C, Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 60**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 554014 60 |
| GTIN | 30076308896943 |
| Tuoteluokka | 53M |

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Tarkkuusmutoiltu **Cubitron™ II** -hiomarae.

Vankka **kuitualusta**, soveltuu hyvin reunojen työstöön.

Käyttö:

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | Keramiikka |
| Tuotenimen määräite | Ø 50,8 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 25000 min ⁻¹ |
| Tuotetyyppi | Hiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|----------|
| Alu Mg | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 55 HRC | soveltuu |
| Teräs < 60 HRC | soveltuu |
| Teräs < 67 HRC | soveltuu |
| INOX | soveltuu |
| Ti | soveltuu |
| GG(G) | soveltuu |
| CuZn | soveltuu |
| kuiva | soveltuu |