



Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt®, Kokonaispituus: 160mm



Tilastiedot

Tilausnumero	731750 160
GTIN	4003773082668
Tuoteluokka	73F

Kuvaus

Malli:

Erytisen vipuvälityksen ansiosta hyvä leikkuukyky varsin pienellä voimalla. Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC).

Pihdit mustatut, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Langoille, joiden vetolujuus on enintään 2000 N/mm².

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

Tekninen kuvaus

Pehmeälle teräslangalle – Ø enintään	5,3 mm
Keskikovalle teräslangalle – Ø enintään	4,4 mm
Pianolangalle – Ø enintään	3 mm
Kokonaispituus	160 mm
Valmistajamerkintä	CoBolt®
Terä	Karkaistu
Kahva	muovipinnoite
Raaka-aine	Kromivanadiinisähköteräs
Pinta	mustatut
aukaisujousella	ei

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit