

3M Roloc™**Hiomalaikka 787C, Ø 76,2 mm, Rakeisuus: 36**

Tilaustiedot

Tilausnumero	554016 36
GTIN	50076308896909
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER) ansiosta.

Tarkkuusmutoiltu **Cubitron™ II** -hiomarae.

Vankka **kuitualusta**, soveltuu hyvin reunojen työstöön.

Käyttö:

Käytä kovaa tukilaikkaa nro 554089.

Tekninen kuvaus

Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määräite	Ø 76,2 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alu Mg	soveltuu
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	soveltuu
INOX	soveltuu
Ti	soveltuu
GG(G)	soveltuu
CuZn	soveltuu
kuiva	soveltuu