

HOLEX**Hiomalaikka (ZA), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554018 80
GTIN	4045197966148
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Zirkonikorundi (ZA) ja **paras hinta-hyötysuhde** taloudelliseen teräksen ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Kiekon Ø	50,8 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Hiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	-----------------	----------------------	------------------

Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu
Teräs < 55 HRC	soveltuu
Teräs < 60 HRC	soveltuu
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin
INOX	sopii rajoituksin
Ti	sopii rajoituksin
GG(G)	soveltuu
CuZn	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu