



## Suojakypärä BOP, Väri: BLUE



### Tilastiedot

Tilausnumero	097813 BLUE
GTIN	4017765102265
Tuoteluokka	09K

### Kuvaus

#### Malli:

Lasikuitupolyesteristä valmistetun Duroplast-kypärän **muotolujuus on hyvä 150 °C:n lämpötilaan asti**. Siksi se soveltuu **kuumiin työskentely-ympäristöihin** (esim. masuuneihin). Kypärän käyttöikä on erittäin pitkä, ja **sen kemikaalienkestävyys on erinomainen**. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD).

- **6-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **Ilman kiinnitintä**
- **Luonnonnahkainen hikinauha**
- **Suora muoto**
- **Kiertolukitus**

#### Käyttö:

Tulityö, kemian teollisuus, UV-säteilylle altistavat työkohteet.

#### Standardi:

DIN EN 397

Kypärän ominaisuudet: Suojaa sulan metallin roiskeilta

Kypärän kuoren materiaali: UP-GF-lasikuitupolyesteri

Linssin pinnoite: kemikaaleja kestävä

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 53 - 61 cm

Paino: 405 g

### Tekninen kuvaus

Linssin pinnoite	kemikaaleja kestävä
Paino	405 g
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Koko	53 - 61 cm
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän kuoren materiaali	UP-GF-lasikuitupolyesteri
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

## Tarvikkeet

Hikinauha Tyyppi L	097822 L
Leukahihna Ripustus 4P	097823 4P
Hikinauha Tyyppi HT	097822 HT
Hikinauha Tyyppi SL	097822 SL