



Kokoteräs-vipuholkki, Leukaväli: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	860600 200
GTIN	4008158000633
Tuoteluokka	83K

Kuvaus

Malli:

Kisko / leuka vedettyä, kirkaspintaista terästä, säätövarsi muottiintaottua terästä, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kiinnitysvivussa itselukittuva hammassegmentti. Aukaisu lukitussalvan avulla. Liikkuva puristinlaatta, muovipäällysteinen kiinnitysvipu.
Enimmäiskiristysvoima 8500 N.

Käyttö:

Nopeaan ja helppoon **puristamiseen suurella puristusvoimalla.**

Tekninen kuvaus

Paino	1,1 kg
Liukukiskon poikkipinta	22×8,5 mm
Leukaväli	200 mm
Ulottuma	100 mm
Tuotetyyppi	Puristin

