



## Suojakypärä BOP 74 R, Väri: BLUE



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097801 BLUE
GTIN	4017765057350
Tuoteluokka	09K

### Kuvaus

#### Malli:

**Suorituskykyinen ja monikäyttöinen** lasikuitu-polyesterikypärä on sivusuunnassa erittäin luja ja säilyttää muotonsa erinomaisesti korkeissa lämpötiloissa. Suuri suojapinta alaslasketun takaosan muodon ansiosta. Kypärän käyttöikä on erittäin pitkä ja sen kemikaalienkestävyys on erinomainen. Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD).

- **6-pistevyönauha, korkeussäädettävä**
- **Ilman kiinnitystä**
- **Luonnonnahkainen hikinauha**
- **Alaslaskettu niskaosa, sadekouru**
- **Kiertokiinnitys**

#### Käyttö:

Tulityö, kemian teollisuus, UV-säteilylle altistavat työkohteet.

#### Standardi:

DIN EN 397

#### Erittely:

Suoja metalliroiskeilta (MM) ja sivuttaiselta muovautumiselta (LD).

#### Varaosa:

Nro 097822 hikinauhat, kolme mallia.

Kypärän ominaisuudet: Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta

Kypärän kuoren materiaali: UP-GF-lasikuitupolyesteri

Linssin pinnoite: kemikaaleja kestävä

Leveyden säätö: Kiertokiinnitys

Koko: 53 - 61 cm

Paino: 460 g

## Tekninen kuvaus

Koko	53 - 61 cm
Linssin pinnoite	kemikaaleja kestävä
Paino	460 g
Leveyden säätö	Kiertokiinnitys
Kypärän ominaisuudet	Suojausominaisuudet 150 °C:een saakka
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sulan metallin roiskeilta
Kypärän ominaisuudet	Suojaa sivuttaisilta muodonmuutoksilta
Kypärän kuoren materiaali	UP-GF-lasikuitupolyesteri
Standardi	DIN EN 397
Tuotetyyppi	Suojakypärä

## Tarvikkeet

Hikinauha Tyyppi HT	097822 HT
Hikinauha Tyyppi SL	097822 SL
Hikinauha Tyyppi L	097822 L