




Hylsyavainsarja 3/8 tuuman nelikulma 37 osaa, Tyyppi: 12



Tilaustiedot

Tilausnumero	634811 12
GTIN	4018754260461
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, ulko-TORX®-ruuveille, joiden kierre M4 - M12, kuusiokoloruuveille, joiden kierre M5 - M12, kolo-Torx®-ruuveille, kierre M3 - M8.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

12-kulmaiset avainhylsyt: 11 kpl nro 637000

koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Avainhylsyt Torx®-ruuveille: 7 kpl nro 637450

koot E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Kuusiokolokärjet: 6 kpl nro 637600 koot 4; 5; 6; 7; 8; 10

Ruuvitalankärjet Torx®-ruuveille: 8 kpl nro 637560

koot TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-väännin: 1 kpl nro 635700

Jatkokappaleet: 2 kpl nro 635400 koot 75; 240

Murrosnivel: 1 kpl nro 636200

Räikkä: 1 kpl nro 635000

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 57 mm

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 8-19 mm

Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain: 4-10 mm

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	kuusiokoloväännin
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Avaimen leveysalue 6-kulmaruuviavain	4-10 mm
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain	8-19 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Osien määrä	37
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	413 mm
Leveys	230 mm
Korkeus	57 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E7	637450 E7
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 19 mm	637000 19
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 5 mm	637600 5
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 11 mm	637000 11
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 13 mm	637000 13
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E5	637450 E5
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX9	637560 TX9
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX27	637560 TX27

12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 15 mm	637000 15
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 12 mm	637000 12
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX20	637560 TX20
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX25	637560 TX25
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E6	637450 E6
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 18 mm	637000 18
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 16 mm	637000 16
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E10	637450 E10
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 7 mm	637600 7
Räikkä, suunnanvaihdin, 3/8" Tyyppi	635000
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 8 mm	637000 8
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 17 mm	637000 17
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 10 mm	637000 10
Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 75 mm	635400 75
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 8 mm	637600 8
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX10	637560 TX10
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX15	637560 TX15
12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa Avainkoko 14 mm	637000 14
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 4 mm	637600 4
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX30	637560 TX30
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E12	637450 E12
T-väännin, 3/8 tuumaa Kokonaispituus 165 mm	635700 165
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E14	637450 E14
Murrosnivel, 3/8. tuuma Tyyppi 3/8	636200 3/8

Jatkokappale, 3/8" Kokonaispituus 240 mm	635400 240
Avainhylsy 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille Torx®-profiili E8	637450 E8
Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt Torx®-profiili TX40	637560 TX40
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 6 mm	637600 6
6-kulmainen ruuvitaltan kärki 3/8 tuumaa Kuusikulma 10 mm	637600 10