



Holkkiavainsarja 1/2", nelikulmainen 12 osaa, Tyyppi: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	637666 6
GTIN	4018754260812
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsy** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M16.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsy - 6-kulmaiset: 9 kpl nro 642200 koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 jatkokappaletta: 1 kpl/koko, nro 641000 koot 130; 255

1 räikkä: Nro 640100

säilytys: ABS-muovilaatikko

Korkeus: 64 mm

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain: 10-24 mm

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Osien määrä	12
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain	10-24 mm
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain

Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Pakkaus	ABS-muovilaatikko
Pituus	413 mm
Leveys	226 mm
Korkeus	64 mm
Tuotetyyppi	Holkkiavain