



Varsijyrsinsetti SPM, TiAlN, Tyyppi: SET



Tilaustiedot

Tilausnumero	191639 SET
GTIN	4045197966636
Tuoteluokka	12W

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan ja viimeistelyyn, monileikkuinen, yleisgeometria.

1 jyrsin/koko nro 191637 Ø 6; 8; 10; 12 ja 16 mm.

Toimituksen sisältö:

5 osaa.

Huomautus:

Lastuamistietosuositus: ks. artikkeli 191637.

Toleranssi, nimellis-Ø: 0 / -0,03

HammaslukuZ: 4

Nousukulma: 38 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 1835 B, h6

HammaslukuZ: 4

Tekninen kuvaus

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nousukulma	38 astetta

HammaslukuZ	4
Toleranssi, nimellis-Ø	0 / -0,03
Varsi	DIN 1835 B, h6
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS E SPM
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Jyrsin HSS-E-SPM HPC Ø DC 16 mm	191637 16
Jyrsin HSS-E-SPM HPC Ø DC 12 mm	191637 12
Jyrsin HSS-E-SPM HPC Ø DC 8 mm	191637 8
Jyrsin HSS-E-SPM HPC Ø DC 6 mm	191637 6
Jyrsin HSS-E-SPM HPC Ø DC 10 mm	191637 10