

Ansell**Käsinepari HyFlex® 11-818, Käsineen koko: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094358 7
GTIN	10076490478565
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

HyFlex® 11-818. Innovatiivisen pinnoitteen ansiosta kolme kertaa pitempi käyttöaika kuin muilla vastaavilla käsineillä. Nailon-Spandex-perusmateriaali, **18-lankainen** neulostekniikka, tuloksena erittäin suuri kosketusherkkyys tarkkuutta vaativiin töihin. **Ei silikonia eikä lateksia.** Soveltuu erityisesti arkojen osien käsittelyyn, pienten ruuvien asennukseen, tuotantolinjojen varusteluun.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

silikoniton	ei
Ei sisällä DMF:ää	ei
Märkäpito	Hyvä
Pinnoitemateriaali	nitriili/PU
Kuumuussuoja	Ei tiedossa

Öljypito	Hyvä
Hengittävyys	Erittäin hyvä
Sormituntuma	Erittäin hyvä
Käsineen koko	7
Istuvuus	Erittäin hyvä
Sarja	HyFlex®
Käsinetyyppi	Monikäyttökäsineet
Suojausluokka	Luokka II
Verhous vakiona	Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö	12
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
Käsineiden ominaisuudet	lateksiton
Käsineiden ominaisuudet	Sopii allergikon iholle
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä DMF:ää
EN 388	3121A
Rungon materiaali	Nailon Spandex
Pinnoitus	Nitriilivahto
Pinnoitevaihtoehto	Kämmenpuoli
Käyttöalue	Tarkkuus
Pituus	200 mm
Väri	sininen
Paino	16,5 g
Neulosteknologia	18G
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Materiaali	Nitriilivahto
Viiltosuojausluokka	A
Tuotetyyppi	Monikäyttökäsineet

