

Garant**Porraspora HSS/E, pinnoittamaton, Teräosan Ø: MFmm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	118320 MF
GTIN	4045197966681
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen alkureikäpora, halkaisijalukemat urassa. Varressa lisäksi 3 kiinnityspintaa. Yhdistelmäporraspora (keerna- ja läpireikä) **metrisille hienokierteille** (DIN 60423), M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Käyttö:

Poraus ja purseenpoisto, materiaalin enimmäispaksuus = portaan korkeus (ks. taulukko).

Tekninen kuvaus

Varren Ø	12 mm
Kokonaispituus	94 mm
Porrasväli	4 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		