



## Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M6X1



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 086452 M6X1   |
| GTIN         | 2050001944580 |
| Tuoteluokka  | 08Y           |

### Kuvaus

**Malli:**

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

**Huomautus:**

**SF 5:1 = turvakerroin 5.**

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

### Tekninen kuvaus

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Silmukan paksuus F               | 14 mm |
| Ruuvinpään korkeus A             | 33 mm |
| Tukitapin leveys G               | 53 mm |
| Ruuvinpään Ø C                   | 30 mm |
| Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 8 mm  |
| Silmukan leveys E                | 27 mm |
| Väliseinän silmukan etäisyys D   | 38 mm |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Väliseinän korkeus B | 30 mm     |
| Kierteen pituus L    | 15 mm     |
| Kierteen Ø           | M6 × 1    |
| Kantavuus WLL SF 5:1 | 0,15 t    |
| Kantavuus WLL SF 4:1 | 0,2 t     |
| Tuotetyyppi          | Tukitapit |