



Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M10X1,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Väliseinän silmukan etäisyys D	38 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	8 mm
Tukitapin leveys G	53 mm
Väliseinän korkeus B	30 mm
Ruuvinpään korkeus A	33 mm
Kierteen pituus L	18 mm
Silmukan leveys E	27 mm

Ruuvipään Ø C	30 mm
Silmukan paksuus F	14 mm
Kierteen Ø	M10 × 1,5
Kantavuus WLL SF 5:1	0,7 t
Kantavuus WLL SF 4:1	0,9 t
Tuotetyyppi	Tukitapit