



Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M8X1,25



Tilaustiedot

Tilausnumero	086452 M8X1,25
GTIN	2050001944597
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Ruuvipään korkeus A	33 mm
Silmukan paksuus F	14 mm
Ruuvipään Ø C	30 mm
Tukitapin leveys G	53 mm
Kierteen pituus L	15 mm
Silmukan leveys E	27 mm
Väliseinän korkeus B	30 mm

Väliseinän silmukan etäisyys D	38 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	8 mm
Kierteen Ø	M8 × 1,25
Kantavuus WLL SF 5:1	0,4 t
Kantavuus WLL SF 4:1	0,5 t
Tuotetyyppi	Tukitapit