



## Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M20X2,5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

**Huomautus:**

**SF 5:1 = turvakerroin 5.**

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

### Tekninen kuvaus

Ruuvipään korkeus A	45 mm
Silmukan paksuus F	17 mm
Ruuvipään Ø C	45 mm
Kierteen pituus L	30 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	8 mm
Tukitapin leveys G	76 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	53 mm

Silmukan leveys E	38 mm
Väliseinän korkeus B	40 mm
Kierteen Ø	M20 × 2,5
Kantavuus WLL SF 5:1	2,5 t
Kantavuus WLL SF 4:1	2,5 t
Tuotetyyppi	Tukitapit