



## Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M22X2,5



### Tilaustiedot

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 086452 M22X2,5 |
| GTIN         | 2050001949080  |
| Tuoteluokka  | 08Y            |

### Kuvaus

**Malli:**

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

**Huomautus:**

**SF 5:1 = turvakerroin 5.**

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

### Tekninen kuvaus

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Silmukan paksuus F               | 25 mm  |
| Väliseinän silmukan etäisyys D   | 83 mm  |
| Tukitapin leveys G               | 115 mm |
| Kierteen pituus L                | 33 mm  |
| Avaimen leveys sisäkuusioavain S | 14 mm  |
| Ruuvipään korkeus A              | 62 mm  |
| Väliseinän korkeus B             | 55 mm  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Ruuvipään Ø C        | 60 mm     |
| Silmukan leveys E    | 55 mm     |
| Kierteen Ø           | M22 × 2,5 |
| Kantavuus WLL SF 5:1 | 3,5 t     |
| Kantavuus WLL SF 4:1 | 4,5 t     |
| Tuotetyyppi          | Tukitapit |