



Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M14X2



Tilaustiedot

Tilausnumero	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Kierteen pituus L	23 mm
Ruuvinpään Ø C	45 mm
Silmukan paksuus F	17 mm
Silmukan leveys E	38 mm
Tukitapin leveys G	76 mm
Väliseinän korkeus B	40 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	53 mm

Ruuvipään korkeus A	45 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	8 mm
Kierteen Ø	M14 × 2
Kantavuus WLL SF 4:1	1,8 t
Kantavuus WLL SF 5:1	1,4 t
Tuotetyyppi	Tukitapit