



Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M18X2,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	086452 M18X2,5
GTIN	2050001949073
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Tukitappin leveys G	76 mm
Ruuvinpään Ø C	45 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	53 mm
Silmukan leveys E	38 mm
Väliseinän korkeus B	40 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	8 mm
Ruuvinpään korkeus A	45 mm

Silmukan paksuus F	17 mm
Kierteen pituus L	27 mm
Kierteen Ø	M18 × 2,5
Kantavuus WLL SF 5:1	2,3 t
Kantavuus WLL SF 4:1	2,3 t
Tuotetyyppi	Tukitapit