



Tukitappi DSS, Kierteen Ø: M33X3,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	086453 M33X3,5
GTIN	2050001949202
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Ruuvipään korkeus A	61 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	19 mm
Kierteen pituus L	50 mm
Tukitapin leveys G	33 mm
Ruuvipään Ø C	70 mm
Väliseinän korkeus B	31 mm
Silmukan leveys E	73 mm

Silmukan paksuus F	149 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	104 mm
Kierteen Ø	M33×3,5
Kantavuus WLL SF 4:1	10,5 t
Kantavuus WLL SF 5:1	8,5 t
Tuotetyyppi	Tukitapit