



Tukitappi DSR, Kierteen Ø: M30X3,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Avaimen leveys sisäkuusioavain S	14 mm
Tukitappin leveys G	115 mm
Ruuvinpään Ø C	60 mm
Silmukan paksuus F	25 mm
Silmukan leveys E	55 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	83 mm
Väliseinän korkeus B	55 mm

Ruuvipään korkeus A	62 mm
Kierteen pituus L	45 mm
Kierteen Ø	M30×3,5
Kantavuus WLL SF 5:1	6 t
Kantavuus WLL SF 4:1	6,3 t
Tuotetyyppi	Tukitapit