



## Tukitappi DSS, Kierteen Ø: M45X4,5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

**Huomautus:**

**SF 5:1 = turvakerroin 5.**

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

### Tekninen kuvaus

Silmukan paksuus F	149 mm
Väliseinän korkeus B	31 mm
Tukitapin leveys G	33 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	19 mm
Ruuvinpään korkeus A	61 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	104 mm
Kierteen pituus L	63 mm

Ruuvinpään Ø C	70 mm
Silmukan leveys E	73 mm
Kierteen Ø	M45×4,5
Kantavuus WLL SF 5:1	14,5 t
Kantavuus WLL SF 4:1	16 t
Tuotetyyppi	Tukitapit