



Tukitappi DSS, Kierteen Ø: M56X5,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Silmukan leveys E	91 mm
Kierteen pituus L	78 mm
Ruuvinpään Ø C	90 mm
Tukitapin leveys G	45 mm
Ruuvinpään korkeus A	79 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	125 mm
Väliseinän korkeus B	38 mm

Silmukan paksuus F	182 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	19 mm
Kierteen Ø	M56×5,5
Kantavuus WLL SF 5:1	22 t
Kantavuus WLL SF 4:1	25 t
Tuotetyyppi	Tukitapit