



Tukitappi DSS, Kierteen Ø: M42X4,5



Tilaustiedot

Tilausnumero	086453 M42X4,5
GTIN	2050001949226
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Väliseinän silmukan etäisyys D	104 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	19 mm
Kierteen pituus L	63 mm
Tukitapin leveys G	33 mm
Väliseinän korkeus B	31 mm
Ruuvinpään Ø C	70 mm
Silmukan leveys E	73 mm

Silmukan paksuus F	149 mm
Ruuvinpään korkeus A	61 mm
Kierteen Ø	M42×4,5
Kantavuus WLL SF 5:1	13 t
Kantavuus WLL SF 4:1	15 t
Tuotetyyppi	Tukitapit