



Tukitappi DSS, Kierteen Ø: M36X4



Tilaustiedot

Tilausnumero	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Silmukan leveys E	73 mm
Ruuvipään korkeus A	61 mm
Kierteen pituus L	54 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	19 mm
Tukitapin leveys G	33 mm
Väliseinän korkeus B	31 mm
Silmukan paksuus F	149 mm

Ruuvinpään Ø C	70 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	104 mm
Kierteen Ø	M36x4
Kantavuus WLL SF 5:1	11 t
Kantavuus WLL SF 4:1	12 t
Tuotetyyppi	Tukitapit