



Tukitappi DSS, Kierteen Ø: M48X5



Tilaustiedot

Tilausnumero	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen, erittäin luja ruuvattava tukitappi. 360° kääntyvä ja 180° taivutettava.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Tukitappin leveys G	45 mm
Väliseinän silmukan etäisyys D	125 mm
Kierteen pituus L	68 mm
Silmukan paksuus F	182 mm
Ruuvinpään Ø C	90 mm
Silmukan leveys E	91 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	19 mm

Ruuvipään korkeus A	79 mm
Väliseinän korkeus B	38 mm
Kierteen Ø	M48x5
Kantavuus WLL SF 4:1	20 t
Kantavuus WLL SF 5:1	17 t
Tuotetyyppi	Tukitapit