

**Garant****Liuskakaralaikka (CER), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 60****Tilastiedot**

Tilausnumero	554040 60
GTIN	4045197966704
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Muoviseen ulkokierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

**Mini-liuskakaralaikat**, joissa on liuskamaiset lamellit, **kestävät pitempään** kuin tavalliset hiomalaikat, **hiontaominaisuudet ovat joustavammat** ja **hiontatulos on tasaisempi** (karheusarvo) kulutusrajaan asti.

Erittäin hyvä poistoteho **itsestään teroittuvan keramiikkarakeen (CER)** ansiosta.

**Käyttö:**

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

**Huomautus:**

**Roloc™ Bristle-Disc** alkaen numerosta 573510.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	60
Kiekon Ø	50,8 mm
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm

Enimmäiskierrosuku	19100 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		