

Garant**Liuskakaralaikka (ZA), Ø 50,8 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554032 40
GTIN	4045197966728
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Mini-liuskakaralaikat, joissa on liuskamaiset lamellit, **kestävät pitempään** kuin tavalliset hiomalaikat, **hiontaominaisuudet ovat joustavammat** ja **hiontatulos on tasaisempi** (karheusarvo) kulutusrajaan asti.

Muoviseen ulkokierteeseen perustuva **pikavaihtojärjestelmä** (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.

Litteä, kompakti lamellirakenne **hitaussaumojen työstöön** ja **purseenpoistoon**.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 573510.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	50,8 mm
Rakeisuus	40
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm

Enimmäiskierrosuku	19100 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		