

HOLEX**Kokoteräksinen, huipputehokas puristin erikoismallisella paininpäällä,
Leukaväli: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	861120 250
GTIN	4045197657381
Tuoteluokka	82C

Kuvaus**Malli:**

Liukukisko ja kiintoleuka profiiliterästä (erik.profiili), nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Säättövarsi terästä, muottiintaottu, nuorrutettu ja galvaanisesti sinkitty. Kulutusta kestävä, helposti kiertyvä teräsruuvi, jossa on trapetsikierteet. Pitkä käyttöikä kuumuudenkestävän, sintratulla teräksellä vahvistetun erikoispuristuskiekon ansiosta, kääntyy enint. 35°. Ruuvi nuorrutettu ja mustattu, liikuteltava T-väännin.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen olosuhteissa, joissa tarvitaan erittäin suuria puristusvoimia, kuten teräsrakenteissa, metallintyöstössä, kuorma-autonrakennuksessa ja koneenrakennuksessa. Enint. 35° kääntyvän paininpään ansiosta on mahdollista kiinnittää viistopintaisia työkappaleita.

Suurin puristusvoima n. 12000 N asti.

Tekninen kuvaus

Liukukiskon poikkipinta	30×15 mm
Ulottuma	140 mm

Leukaväli	250 mm
Paino	2,8 kg
Tuotetyyppi	Puristin

Tarvikkeet

Painolevy Tyyppi GSP	861121 GSP
Painolevy Tyyppi GSV	861121 GSV