



Virranjakorasia, Tyyppi: BKV2/4



Tilaustiedot

Tilausnumero	081148 BKV2/4
GTIN	4007123075539
Tuoteluokka	08B

Kuvaus

Malli:

Lähtöpistorasia, itsestään sulkeutuvat kannet. **Kompakti virranjakaja.** Vakaa, iskunkestävä muovikotelo, tukevalla, sinkityllä teräsputkialustalla. 2 metrin öljynkestävä kumikaapeli H07RN-F 5G1,5 jatkuvaan ulkokäyttöön. Suojakontaktipistorasiat kaikille 3 vaiheelle, sisältää pistokkeen CEE 400 V / 16 A, 5-napainen.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien $\varnothing > 1$ mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Tekninen kuvaus

250 V:n pistorasioiden lukumäärä	4
Kaapelin pituus	2 m
Syvyys	190 mm
Leveys	255 mm
Kaapelin väri	musta

Kaapelin rakenne (sähkö-)	5G1,5
Kaapelin luokka (sähkö-)	H07RN-F
400 V/16 A:n pistorasioiden lukumäärä	2
Korkeus	360 mm
IP-suojaluokka	IP 44
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Pistoketyyppi, tulo	F
Tuotetyyppi	Energiahaaroitin