

HOLEX**Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: AS1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540800 AS1020
GTIN	4045197966766
Tuoteluokka	52D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Tekninen kuvaus

Muoto	AS1020
Pään Ø	10 mm
Kokonaispituus	60 mm
Varren Ø	6 mm
Muodon kuvaus	Lieriö, jossa otsahammastus
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	20 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi