



NC-koneruuvipuristin NC8, Tyyppi: 90



Tilaustiedot

Tilausnumero	360405 90
GTIN	4250364403252
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

Pienet rakennemitat: Optimaalinen leukavälin / kokonaispituuden suhde. Haluttu puristusvoima ennalta asetettavissa **ilman työkaluja: 11 porrasta:** Leukojen leveys 90 mm, **4 porrasta:** Leukojen leveys 125 / 160 / 200 mm Erittäin jäykkä GJS-60-runko, **ylä- ja alapuoli hiottu. Paritarkkuus 0,02 mm.**

Ominaispiirre:

Täysin koteloitu, vähän huoltoa tarvitseva ja nitrattu kara!

- Parempi toimintavarmuus.
- Optimoitu lastusuoja.
- Minimoitu puhdistuksentarve.

Sisältää reiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200 mm.

Käyttö:

Käytettävissä vaaka.asennossa tai sivuttain, **koska sivupinnat on hiottu tarkkuudella -0,05 mm.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 porrasleukaa (= vakio!), 1 käsikammen, 4 kiinnitysrautaa.

Erikoistarvike:

- Kiinnityspultti nro 360025 - 25 M10.

Huomautus:

- NC 8:n koko/leukaliitämä sama kuin Allmatic TC / LC -mallin.
- NC 8 (nro 360405) korvaa tuotteet LC (nro 360500) ja TC (nro 360400).
- Koot 125 MX ja 125 LX toimitetaan leuoilla nro 361295 125 ja nro 361296 125.
- Jatkokappaleissa ei otsapuolisia reikiä!

Tekninen kuvaus

Perusrungon pituus a	283 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Enimmäiskiinnitysvoima	28 kN
Kiinnitysalue d	91 - 217 mm
Pitkittäisura l H7	20 mm
r ±0,015	73 mm
Paino	15 kg
Kiinnitysalue b	0 - 126 mm
Leukojen korkeus h	34 mm
t	97 mm
Kokonaispituus L	339 mm
Perusrungon korkeus c -0,02	80 mm
Poikittaisura n H7	20 mm
m	112 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille	NC8
tyyppi	90
Kierteiden lukumäärä työkappaleen tuelle	3
Portaan leveys B ₁ -0,05	90 mm
Sarja	NC8
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin